



SPB465R

Parafoudre 4P TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	240 - 415 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	320 V
Niveau de protection Up IEC61643-1 Niveau de protection contre les tensions Up selon IEC61643-1	1,45 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11	1,70 kV
Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC61643-11	1450 V

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μs, IEC61643) L-N(PEN)/ N-PE IEC61643	20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	160 A
Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	65 kA

Dimensions

Hauteur	98,7 mm
Largeur	71,20 mm
Profondeur	77,5 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Type de réseau

Type de réseau	TN-S TT
----------------	------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1,5 - 25,0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1,5 - 35,0 mm ²
Section du contact de signal	0,14 - 1,5 mm ²

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T1 T2
----------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui