



CDA440RA

Jordfelsbrytare 6kA självåterställande och självtestande, 4-polig, 40A, 30mA.

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	40 A
Nominell felström I _{dn}	30 mA
Slut- brytförmåga I _{dm}	0,63 kA

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2 - 2 Nm
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2 Nm

Spänning

Märkdriftspänning U _e	400 - 400 V
Matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U _i	500 V
Nominell impulsskyddspänning U _{imp}	4000 V
Max. driftspänning (U _{max})	440 V

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Kapacitet

Antal moduler	7
---------------	---

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

Säkerhet

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP20

Installation, montering

Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2 Nm

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 35,0 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 35,0 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	6 W
--	-----

Användningsförhållanden

Luftfuktighetsskydd	95%/55°C
Max. höjd	2000 m

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000
-----------------------------------	------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

Dimensioner

Höjd	106 mm
Bredd	125 mm
Djup	74 mm