




LV8SR910STP



NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 3-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	910 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc}	50 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei U _e =400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	50 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 400V	400 A
Bemessungsstrom bei U _e =400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2	910 A
Nennstrom für kurze Zeit I _{cw} 1s mit Verriegelungssystem IEC 60947	25 kA
Nennstrom für Sicherungseinsätze	144 A 180 A 231 A 289 A 361 A 455 A 577 A 722 A 910 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH3
-----------------	-----

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Architektur

Polanzahl	3
Anzahl der schaltbaren Pole	3

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	32 - 32 Nm
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene	32 - 32 Nm

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	100
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	500

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

Ausdauer

Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4	600
---	-----

Elektrischer Strom

Nennstrom für kurze Zeit I _{cw} 1s IEC 60947	15 kA
---	-------

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	12 kV
Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 - 400 V

Abmessungen

Abmessungen	746 x 100 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	746 mm
Tiefe	195 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	148 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	70 W
Verlustleistung bei Vollast	358 W

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrischer Schutz

Mit Fehleranzeige	Nein
-------------------	------

Funktionen

Doppelt unterbrechend	Ja
-----------------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja