



WXF421B

gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe pojedyncze 2P+E 16A 3M biały

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Materiały**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kolor                   | Biały           |
| Kod RAL                 | 9016            |
| Wykończenie powierzchni | Połysk          |
| Materiał                | Poliwęglan (PC) |
| Obróbka                 | Stan surowy     |

**Wymiary**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wysokość                    | 43,50 mm |
| Szerokość                   | 67,50 mm |
| Liczba jednostek            | 1        |
| Wbudowane puszkі podtyńkowe | 50 mm    |

**Instalacja, montaż**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Sposób montażu | Kanał elektroinstalacyjny |
|----------------|---------------------------|

**Łączność**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click |
|----------------|-----------------|

**Sprzęt**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Norma francuska NF |
| Obrócona wkładka centralna               | Tak                |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

**Funkcje**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

**Dodatkowe informacje**

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Nadruk  | Bez nadruku                                              |
| Oslona  | Kompletna obudowa                                        |
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |

**Odpowiednie do**

|           |  |
|-----------|--|
| Mediaport |  |
|-----------|--|