



38070-3854

Gr. 3, 1-polig, 910 A, NH-mespatr.lastsch., achteraansl. verticaal éénzijdig

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	910 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc	50 kA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4	50 kA

Zekering

Zekeringsgrootte	NH3
------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2x 300 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2x 300 mm²

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Prismaklem
-----------------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	32 - 32 NM
----------------	------------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	100
--	-----

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
------------------------------	--------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	500
--	-----

Stroom / temperatuur

Nominale kortduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	15 kA
--	-------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	12 kV
---------------------------------	-------

Afmetingen

Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	745 mm
Diepte	190 mm

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	158 W
----------------------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische beveiliging

Met foutindicator	Nee
-------------------	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja