




HWX027H

**ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC)**

**Właściwości techniczne**

**Moc**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Maksymalna moc pobierana | 200 VA |
| Moc pobierana            | 5 VA   |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP4X |
|------------------------------------|------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

**Napięcie**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Napięcie sterowania AC           | 100 - 130 V |
| Napięcie sterowania DC           | 100 - 130 V |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 480 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 6000 V      |
| Kategoria przepięciowa           | 2           |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |