




KB163PG

## ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 18M ΚΑΦΕ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

#### Αρχιτεκτονική

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 1 |
|---------------|---|

#### Διαστάσεις

|       |        |
|-------|--------|
| Μήκος | 228 mm |
|-------|--------|

#### Τάση

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$ | 4000 V |
|------------------------------------------------------|--------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$ | 415 - 415 V |
|-----------------------------------|-------------|

#### Σύνδεση

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Διατομή άκαμπτου αγωγού | 10 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|--------------------|

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Τύπος σύνδεσης | Φάση διακλάδωσης με pin |
|----------------|-------------------------|

#### Χωρητικότητα

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 13 |
|-------------------|----|

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
|-------------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|