



HWX714HSA

### Motore carica molle 200-250V DC (MO) HW2/4/6

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	1 A
-------------------	-----

##### Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di isolamento nominale $U_i$	450 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$	6000 V
Tensione di comando DC	200 - 250 V

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

##### Funzioni

Con funzione auto-reset	No
-------------------------	----

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì