



HWX714HSA

Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V DC HW2/4 (MO)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 1 A

Spänning

Matarspänning DC

Nominell isolationsspänning U_i 450 V

Nominell impulsskyddsspänning U_{imp} 6000 V

Styrspänning DC 200 - 250 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -20 - 70 °C

Funktioner

Med automatisk återställningsfunktion Nej

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja