



HWX712HSA

Motorantrieb zum Spannen der Feder 48V DC HW2/4 (MO)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	4,20 A
-----------	--------

Spannung

Versorgungsspannungsart	DC
Isolationsspannung Ui	450 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Steuerspannung DC	48 - 48 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Funktionen

Mit Auto-Reset Funktion	Nein
-------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja