



HWX712HSA

Motorantrieb zum Spannen der Feder 48V DC HW2/4 (MO)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 4.20 A |
|-----------|--------|

Spannung

| | |
|--------------------------|-----------|
| Versorgungsspannungsart | DC |
| Isolationsspannung U_i | 450 V |
| Stossspannungsfestigkeit | 6000 V |
| Steuerspannung DC | 48 - 48 V |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |
|--------------------|-------------|

Funktionen

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Auto-Reset Funktion | Nein |
|-------------------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |