



LNH2315M6A

NH-Sicherungseinsatz NH2 690V aM 315A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

aM

Sicherung

Sicherungsgröße

NH2

Sicherungscharakteristik

aM

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

315 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

23 W

Abmessungen

Höhe

135 mm

Breite

49 mm

Tiefe

62 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja