



EPN410

**Elektroniskt impulsrelä med 1 NO 16 A AC-7a kontakt och 230 V spole**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Märkström                         | 16 A   |
| Stand-by förbrukning              | 100 mA |
| Acceptabel märkdriftström vid AC1 | 16 A   |

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

**Anslutning**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Anslutningstyp       | 1NO                    |
| Area flexibel ledare | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Area solid ledare    | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Antal anslutningar   | 1                      |

**Spänning**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Styrspänning AC      | 230 - 230 V |
| Styrspänning DC      | 0 - 0 V     |
| Styrspänning 1       | 230 - 230 V |
| Märkdriftspänning Ue | 250 - 250 V |

**Frekvens**

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Användningsförhållanden**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -20 - 60 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -10 - 50 °C |

**Anslutning**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anslutningstyp | Skruvterminal |
|----------------|---------------|

**Ström**

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 1,20 W |
| Absorberad startström                      | 5 VA   |

**Dimensioner**

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 85 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Djup  | 60 mm |

**Belysning**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Max. lysrörsbelastning                       | 1000 VA |
| Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad | 300 VA  |

**Utrustning**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Antal slutande kontakter | 1 |
| Antal NC-kontakter       | 0 |