



EPN410

### Télerupteur silencieux 1F 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal         | 16 A   |
| Courant de repos                | 100 mA |
| Courant assigné d'emploi en AC1 | 16 A   |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Type de contacts                        | 1NO                    |
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Nombre de contacts                      | 1                      |

##### Tension

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Tension circuit de commande en CA | 230 - 230 V |
| Tension circuit de commande en CC | 0 - 0 V     |
| Tension de commande 1             | 230 - 230 V |
| Tension assignée d'emploi Ue      | 250 - 250 V |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -20 - 60 °C |
| Température de stockage/transport | -10 - 50 °C |

##### Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

##### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1,20 W |
| Consommation à l'appel            | 5 VA   |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 85 mm |
| Largeur    | 18 mm |
| Profondeur | 60 mm |

##### Éclairage

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Charge max. de lampe fluorescente                            | 1000 VA |
| Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle | 300 VA  |

##### Équipement

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nombre de contacts NO | 1 |
| Nombre de contacts NC | 0 |

##### Durabilité

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|