



EPN410

**Impulsrelais elektronisch 16 A, 1 maak, 230 V AC**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	100 mA
Nominale bedrijfsstroom AC1	16 A

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Aansluiting**

Soort contact	1 maak
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 10 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	1

**Spanning**

Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 1	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	250 - 250 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-10 - 50 °C

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	1,20 W
Verbruik bij inkomen	5 VA

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

**Verlichting**

Maximale belasting TL-lamp	280 VA
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	300 VA

**Samenstelling**

Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----