



LF301G

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA

Caractéristiques techniques

Fusible

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Caractéristiques du fusible | gG        |
| AT_FuseSize                 | 10.3 x 38 |

Courant électrique

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 1 A |
|-------------------------|-----|

Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 2,77 W |
|-----------------------------------|--------|

Principaux attributs électriques

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

Tension

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Type de tension d'alimentation | AC          |
| Tension nominale               | 500 - 500 V |

Architecture

|        |   |
|--------|---|
| Courbe | C |
|--------|---|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |