



LF332G

Fusível 10x38 gG 32A 400V

Características técnicas

Fusível

Características do fusível	gG
Dimensão do fusível	10.3 x 38

Corrente elétrica

Corrente nominal	32 A
------------------	------

Potência

Potência total dissipada em IN	2,90 W
--------------------------------	--------

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal	400 - 400 V

Arquitetura

Curva	C
-------	---

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim