



LF550G

**Fusível 22x58 gG 50A 690V**

**Características técnicas**

**Fusível**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Características do fusível | gG      |
| Dimensão do fusível        | 22 x 58 |

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 50 A |
|------------------|------|

**Potência**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 5,50 W |
|--------------------------------|--------|

**Principais atributos elétricos**

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 | 80 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Tensão**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
| Tensão nominal                | 690 - 690 V      |

**Arquitetura**

|       |   |
|-------|---|
| Curva | C |
|-------|---|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |