



L502PV

Portafusibles PV 10 x 38 mm 2P 1000V DC 32 A

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	2
Tipo de polo	2P

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	32 A
Corriente asignada de cortocircuito condicional lcc con fusibles gl-gG	30 kA
Corriente asignada de corta duración admisible lcw IEC60947	30 kA

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	690 - 1000 V
Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V

Corriente eléctrica

Poder asignado de corte último en cortocircuito lcu CA IEC60947-2	30 kA
---	-------

Tensión

Tensión nominal	0 - 1000 V
Tensión asignada de empleo en continua	0 - 1000 V

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2 - 2 Nm
------------------------	----------

Dimensiones

Altura	77 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	75 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	2,20 W
--	--------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 50 °C
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2	3

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 10 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1 - 16 mm ²

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----