



LF310G

Zekering CHT 10-10 A Ø 10,3 x 38 mm

Technische karakteristieken

Zekering

Kenmerken zekering	gG
AT_FuseSize	10.3 x 38

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	120 kA
---	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V

Architectuur

Curve	C
-------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja