



161

Sonda di temperatura da pavimento (33 k Ω)

Caratteristiche tecniche

Serie

Serie	20 x 8 mm
Profondità	8 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP67
---	------

Cavo

Lunghezza del cavo di collegamento	4000 mm
------------------------------------	---------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si