



LSN403

Portafusibile 8x32 3P 3 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	76,50 mm
Larghezza	52,50 mm
Profondità	76,90 mm

Architettura

Numero di poli	3
Numero di poli	3P

Corrente

Corrente nominale	25 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,20 - 2,20 Nm
Montaggio su	Guida DIN

Potenza

Potenza dissipata totale	2,90 W
--------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	6000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	4

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP2X
---	------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 16 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 16 mm ²

Fusibile

Taglia del fusibile	8.5 x 31.5
---------------------	------------

Porta / coperchio

Bloccabile	Sì
------------	----

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì