



LSN403

### Portafusibile 8x32 3P 3 moduli DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Altezza	76,50 mm
Larghezza	52,50 mm
Profondità	76,90 mm

##### Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

##### Corrente

Corrente nominale	25 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A

##### Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

##### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,20 - 2,20 Nm
Montaggio su	Guida DIN

##### Potenza

Potenza dissipata totale	2,90 W
--------------------------	--------

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	4

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP2X
---	------

##### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 16 mm <sup>2</sup>

##### Fusibile

Taglia del fusibile	8,5 x 31,5
---------------------	------------

##### Porta / coperchio

Bloccabile	Si
------------	----

##### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si