



LSN403

Corta-circuitos 3P 25A L31 3M

Características técnicas

Dimensões

Altura	76,50 mm
Largura	52,50 mm
Profundidade	76,90 mm

Arquitetura

Número de polos	3
-----------------	---

Intensidade de corrente

Corrente nominal	25 A
Corrente nominal do cartucho de fusíveis	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	2,20 - 2,20 Nm
Montagem	Calha DIN

Potência

Potência total dissipada em IN	2,90 W
--------------------------------	--------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	4

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP2X
-----------------------	------

Ligações

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 16 mm ²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 16 mm ²

Fusível

Dimensão do fusível	8,5 x 31,5
---------------------	------------

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim