



LSN404

## Sicherungselement 3P+N 25A 400V L32 4M

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Höhe	76,50 mm
Breite	70 mm
Tiefe	76,90 mm

#### Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A

#### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

#### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,20 - 2,20 Nm
----------------------	----------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
---------------------------------------	-----

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Spannung

Isolationsspannung Ui	690 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	4

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexilem Leiter	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 16 mm <sup>2</sup>

#### Sicherung

Sicherungsgröße	8.5 x 31.5
-----------------	------------

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja