



LSN404

Portafusibles seccionable tipo L31 3P+N 25A 400V

Características técnicas

Dimensiones

Altura	76,50 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	76,90 mm

Arquitectura

Número de polos	4
-----------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	25 A
Corriente nominal del cartucho fusible	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2,20 - 2,20 Nm
Montaje en	Perfil DIN

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	3 W
--	-----

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Categoría de sobretensión según IEC60947-1	4

Seguridad

Índice de protección IP	IP2X
-------------------------	------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 16 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 16 mm ²

Fusible

AT_FuseSize	8,5 x 31,5
-------------	------------

Cubierta, puerta

Bloqueable	Sí
------------	----

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí