



GD418A



### Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 4   |
| Nombre de rangées         | 4   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

##### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 72 |
|-------------------|----|

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 625 mm |
| Largeur    | 355 mm |
| Profondeur | 103 mm |

##### Couvercle, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 0 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

##### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 18 |
|--------------------|----|

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Matériau

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Plastique |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Oui |

##### Sécurité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Résistance aux chocs IK   | IK05         |
| Classe de protection (IP) | IP30         |
| Type de verrouillage      | Sans serrure |
| Test au fil incandescent  | 850 °C       |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|