Ficha de datos de producto
48041606



48041606

Toma SCHUKO/USB A+C, S.x/B.x, antracita

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	16 A
Corriente de salida	3000 mA
Tensión	
Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V
Tensión de salida	4,75 - 5,25 V
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	5 - 35 °C
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 50 Hz
Potencia	
Potencia de salida	15 W
Consumo de potencia en espera	0,05 W
Materiales	
Colour	Antracita
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Dimensiones	
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Conexión	
Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado
Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos Montaje de garra
Tipo conector/enchufe USB	AC
Equipo	
Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene campo de etiquetado	No
Capacidad	
Número de módulos	1

Seguridad	
Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Índice de protección IP	IP20

Funciones	
Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Funda	Tapa central
Conectores enchufable/terminales	Con toma USB tipo A + tipo C
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Sostenibilidad	
Conformidad con REACH	Sí
Conforme con RoHS	Sí