



LF516G

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 16A 690V AC 120kA

Caractéristiques techniques

Fusible

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Caractéristique du fusible | gG      |
| Taille du fusible          | 22 x 58 |

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 2,10 W |
|-----------------------------------|--------|

Principaux attributs électriques

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1 | 80 kA |
|-----------------------------------------------------|-------|

Tension

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Type de tension d'alimentation | AC          |
| Tension nominale               | 690 - 690 V |

Architecture

|        |   |
|--------|---|
| Courbe | C |
|--------|---|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |