



LU501

Sicherungselement 1P UL 690V L38 1PLE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm

Architektur

Polanzahl	1
Polart	1P

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
----------------------	----------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,70 W
---------------------------------------	--------

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Spannung

Isolationsspannung U_i	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2,5 - 10,0 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2,5 - 10,0 mm ²

Sicherung

Sicherungsgröße	10 x 38
-----------------	---------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------