



HWX702HSA

**Motorantrieb zum Spannen der Feder 48-60V DC HW1 (MO)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	4,80 A
-----------	--------

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	DC
Isolationsspannung Ui	450 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Steuerspannung DC	48 - 60 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja