



Hwx003HSA

**Motorantrieb zum Spannen der Feder 100-130VAC 50/60Hz HW1 (MO)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	9,60 A
-----------	--------

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	450 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Steuerspannung AC	100 - 130 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja