



HWX005HSA

**Motorantrieb zum Spannen der Feder 380-400VAC 50/60Hz HW1 (MO)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	0,60 A
-----------	--------

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	450 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Steuerspannung AC	380 - 400 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja