



SPN419

Parafoudre 4P débrochable 40kA type 2 avec voyant fin de vie+contact télésignal.

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 4

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension de service continue Uc selon IEC61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC61643-1	1.50 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11	1.50 kV
Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC61643-11	1500 V
Type de tension d'alimentation	AC

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE	20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	80 A
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	98.7 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	58.2 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 60 °C

Configuration du réseau

Type de réseau TN-S
TT

Equipement

Avec contact de signalisation à distance Oui

Normes

Classe d'exigence IEC61643 T2

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage 3.60 - 3.60 Nm