



SPN415

### Overspanningsbeveiliging 4-polig type II

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

##### Spanning

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue                                              | 230 - 400 V |
| Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1                  | 275 V       |
| Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1            | 1,50 kV     |
| Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11 | 1,50 kV     |
| Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11                       | 1500 V      |

##### Stroom / temperatuur

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 20 kA |
| Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)        | 125 A |
| Max. ontlasting (Imax) L-N(PEN)/N-PE                             | 40 kA |

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 90 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Diepte  | 67 mm |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 60 °C |
|---------------------|-------------|

##### Netwerkconfiguratie

|              |      |
|--------------|------|
| Type stelsel | TN-S |
|--------------|------|

##### Samenstelling

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Met meldcontact | Nee |
|-----------------|-----|

##### Normen

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Vereistenklasse IEC 61643 | T2 |
|---------------------------|----|

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Installatie, montage

|                |                |
|----------------|----------------|
| Aandraaimoment | 3,60 - 3,60 NM |
|----------------|----------------|