



SPN180N

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 1P N-PE Iimp=100kA In=100kA Up ≤ 2,5 kV

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TT TN-S
--------------	------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1 T2
-------------------------	----------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	25 kA
--	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	167 mm
Szerokość	35,5 mm
Głębokość	67 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Wskaźnik końca okresu eksploatacji
-----------------------	------------------------------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	10 - 50 mm ²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	10 - 35 mm ²