



SPB465R

SPD 4P T2 TNS/TT 65kA con contatto ausiliario

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	240 - 415 V
Tensione operativa continua U_c secondo IEC 61643-1	320 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,45 kV
Livello di protezione dalla tensione U_p L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11	1,70 kV
Livello di tensione U_p L-N/PEN IEC 61643-11	1450 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	160 A
Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	65 kA

Serie

Altezza	98,7 mm
Larghezza	71,20 mm
Profondità	77,5 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN-S TT
--------------	------------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	Si
-------------------------------------	----

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1,5 - 25,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1,5 - 35,0 mm ²
Sezione contatto di segnale	0,14 - 1,5 mm ²

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T1 T2
-------------------------------	----------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3 - 3 Nm
------------------------------	----------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si