



SPN317

Overspanningsbeveiliging 3-polig type II steek + hulpcontact 1 wissel

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	275 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1500 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontlasting (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	67 mm
Breedte	90 mm
Diepte	54 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 60 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-C
--------------	------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,60 - 3,60 NM
----------------	----------------