



VA60K

Vrata, prozirna, za nadgradne (NŽ) 5-redne volta ormare

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 740 mm |
| Širina | 285 mm |
| Dubina | 22 mm  |

Poklopac, vrata

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Vrata/poklopac je proziran | Da              |
| Broj vrata ormara          | 1               |
| Vrsta vrata ormara         | Zaustavna vrata |
| Broj brava                 | 0               |

Materijali

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| RAL kod        | 9010               |
| Boja           | Čista bijela       |
| Boja proizvoda | Čista bijela       |
| Materijal      | Metal              |
| Obrada         | Praškasto ofarbano |

Sigurnost

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa II |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30                 |
| Vrsta zaključavanja           | Uklopna brava        |

Oprema

|             |   |
|-------------|---|
| Broj redova | 5 |
|-------------|---|

Povezivost

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža na kopčanje |
|---------------|---------------------|

Instalacija, montaža

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |
|-----------------------------------------|----|

Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |