



SPN315

**Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól.**

### Technické vlastnosti

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 3 |
|--------------|---|

#### Napětí

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Provozní napětí AC                              | 230 - 400 V |
| Trvalé provozní napětí $U_c$ podle IEC 61643-1  | 275 V       |
| Úroveň napětové ochrany $U_p$ podle IEC 61643-1 | 1,25 kV     |
| Úroveň $U_p$ napětí $U_p$ L-N/PEN IEC 61643-11  | 1500 V      |

#### Elektrický proud

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovitý vybíjecí proud $I_n$ 8-20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 20 kA |
| Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)             | 125 A |
| Maximální vybití ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE                       | 40 kA |

#### Rozměry

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 89,8 mm |
| Šířka   | 54 mm   |
| Hloubka | 58,2 mm |

#### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -40 - 60 °C |
|------------------|-------------|

#### Konfigurace sítě

|          |            |
|----------|------------|
| Typ sítě | TN-C<br>TN |
|----------|------------|

#### Vybavení

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Se vzdáleným signalizačním kontaktem | Ne |
|--------------------------------------|----|

#### Normy

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Třída požadavků IEC 61643 | T2 |
|---------------------------|----|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Instalace, montáž

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Jmenovitý utahovací moment | 3,60 - 3,60 Nm |
|----------------------------|----------------|