



SPN403N

Svodič přepětí T3, 3P+N 255/440 V, In 3 kA (8/20)

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 400 V
Trvalé provozní napětí U_c podle IEC 61643-1	264 V
Úroveň napětové ochrany U_p podle IEC 61643-1	1,50 kV
Úroveň napětové ochrany U_p L-PE/N-PE podle IEC 61643-11	1,50 kV
Úroveň U_p napětí U_p L-N/PEN IEC 61643-11	1000 V
Jmenovité napětí	230 - 400 V

Elektrický proud

Jmenovitý vybíjecí proud I_n 8-20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	3 kA
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)	25 A
Maximální vybití (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	8 kA

Rozměry

Výška	73 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	90 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-S TT
----------	------------

Konektivita

Indikátor	Optický
-----------	---------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	0,5 - 2,5 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	0,5 - 4,0 mm ²

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T3
---------------------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------