




SPN023N

Utbytespatron till SPN2xx

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning U_e	230 - 230 V
Kontinuerlig driftspänning U_c enligt IEC 61643-1	255 V
Spänningsskyddsnivå U_p enligt IEC 61643-1	1,50 kV
Spänningsskyddsnivå U_p L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,50 kV
Spänningsnivå U_p L-N/PEN IEC 61643-11	1250 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	3 kA
Max. urladdningsström (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	5 kA

Dimensioner

Höjd	46,8 mm
Bredd	17,5 mm
Djup	62,7 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T3
---------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------