



SPN080N

SPD Moduł wymienny T1 kombinowany 1P sieć TT(N-PE) Iimp=100kA Up≤1,5kV

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN
--------------	----

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1 T2
-------------------------	----------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	25 kA
--	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	113,4 mm
Szerokość	35,5 mm
Głębokość	64,2 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Optyczny
-----------------------	----------