



SPN080N

Výměnný modul svodiče T1+T2 pro N-PE, limp 100 kA (10/350) pro SPN802x

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN
----------	----

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	113,4 mm
Šířka	35,5 mm
Hloubka	64,2 mm

Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Optický
-----------	---------