



SPN115

Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Continue bedrijfsspanning U _c volgens IEC 61643-1	275 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1500 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom I _n 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontleding (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	35,6 mm
Diepte	67 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-S TT
--------------	------------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,60 - 3,60 NM
----------------	----------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja