



SPN118

**SPD Ogranicznik przepięć T2 1P N-PE sieć TT In=20kA Up≤1,5kV**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Napięcie**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)                          | 230 - 230 V |
| Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1                | 255 V       |
| Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1 | 1,50 kV     |
| Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11 | 1,50 kV     |

**Prąd elektryczny**

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 20 kA |
| Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE                         | 40 kA |

**Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 90 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Głębokość | 67 mm |

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 60 °C |
|-------------------------|-------------|

**Konfiguracja sieci**

|              |    |
|--------------|----|
| Rodzaj sieci | TT |
|--------------|----|

**Sprzęt**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Nie |
|------------------------------------|-----|

**Normy**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa wymagań IEC 61643 | T2 |
|-------------------------|----|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Instalacja, montaż**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 3,60 - 3,60 Nm |
|-----------------------------|----------------|