



HWX714HSA

**Motorantrieb zum Spannen der Feder 200-250V DC HW2/4 (MO)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1 A
-----------	-----

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	DC
Isolationsspannung Ui	450 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Steuerspannung DC	200 - 250 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

**Funktionen**

Mit Auto-Reset Funktion	Nein
-------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja