



SPN900

SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37,5 kA Up≤1,5kV

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (I _{max}) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
---	-------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-C
--------------	------

Prąd elektryczny

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	160 A
--	-------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna I _{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA
--	---------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
---	---------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	275 V
--	-------

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 400 V
--	-------------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	58 mm
----------	-------

Szerokość	82 mm
-----------	-------

Głębokość	98 mm
-----------	-------

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1 T2
-------------------------	----------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3 - 4,5 Nm
-----------------------------	------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------