



MZ527N

Foutsigaleringscontact 1 maak voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
Nominale stroom 230 V AC15	3,50 A

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	DIN-rail adapter

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Aansluiting

Soort contact	2 maak
Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Type voeding	AC

Frequentie

Frequentie	40 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	10000
Elektrische levensduur in aantal cycli	5000

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,20 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Breedte	9 mm
Diepte	68 mm

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Afbeeldingen | tekeningen

