



L501PV

Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 1P 10x38mm 32A 1000VDC

Właściwości techniczne

Architektura

Liczba biegunów	1
Układ biegunów	1P

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	32 A
Znamionowy prąd zwarciový warunkowy Icc z bezpiecznikami gl-gG	30 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947	30 kA

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 - 1000 V
Typ napięcia zasilania	DC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Napięcie znamionowe	0 - 1000 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy wyłączalný zwarciový graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)	30 kA
---	-------

Napięcie

Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	0- 1000 V
-----------------------------------	-----------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2 - 2 Nm
-----------------------------	----------

Wymiary

Wysokość	77 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	75 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,10 W
--	--------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 50 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.	3

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	10 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 mm ²

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38
Charakterystyka bezpiecznika	gPV

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----